




Рефрактометрический детектор (рефрактометр) Viscotek RI

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Viscotek RI

Точное измерение концентрации полимеров или белков – необходимая основа для получения объективных данных о молекулярной массе и/или структуре. Высокостабильный рефрактометрический детектор (рефрактометр) Viscotek RI идеально подходит для многодетекторных систем ГПХ (GPC/SEC).

Рефрактометрический детектор (рефрактометр) Viscotek RI поставляется в составе системы Viscotek 270max или в виде отдельного модуля для использования в комплексе с модулем RImax, UV/Vis или PDA.

- Наличие двух профилей температурного контроля обеспечивает возможность эксплуатации при обычной температуре в лаборатории или в условиях холодного помещения.
- Автоматическая промывка запускается с помощью программного обеспечения или в рамках запрограммированной последовательности измерения.
- Конструкция системы промывки предусматривает минимизацию изменения температуры, что обеспечивает быстрое восстановление базовой линии.

Основные параметры

Габариты (Ш, Г, В): 220 мм x 350 мм x 160 мм

Вес: 12 кг

Детектор 1

Детектор:	Рефрактометрический детектор (рефрактометр) VE3580
Принцип измерения:	Дифференциальная рефрактометрия
Источник света:	Вольфрамовая лампа
Объем кюветы:	9 мкл
Промывка:	Ручная, Автоматическая или программируемая
Частота регистрации данных:	5 Гц (скорость передачи в OmniSEC)
Диапазон регулирования температур:	35° - 55°C с шагом 1°C (нормальные условия эксплуатации) 10° - 30°C с шагом 1°C (работа при пониженных t_d . $d >$

Анализируемый параметр 1

Принцип измерения:	Определение коэффициента преломления (дифференциальная рефрактометрия)
--------------------	--

Условия эксплуатации

Температура: 15 °C – 40 °C

Влажность: 35 % - 80 % (без конденсации)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://malvern.nt-rt.ru> || **эл. почта:** mnr@nt-rt.ru