




## Зонд-гранулометр

Parsum IPP 70-SL

### Технические характеристики



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# Parsum IPP 70-SL

Гранулометр зондового типа Parsum IPP 70-SL отличается малым весом и простотой установки, представлен в длинах до 4 м и выполняет измерения размера и скорости твердых частиц размером до 6000 мкм в режиме реального времени. Пыле- и влагоонепроницаемый, он погружается непосредственно в сосуд, не требуя пробоотбора и калибровки. Он обеспечивает непрерывный контроль технологического процесса при загрузках материалов с высоким содержанием беспорядочно движущихся твердых частиц, будь то даже абразивные, жирные или вязкие частицы.

Parsum IPP 70-SL – это удлинённая версия стандартного гранулометра длиной до 4 м, предназначенная для использования в химической, пищевой и фармацевтической промышленности для обнаружения конечных точек, управления/оптимизации технологического процесса и контроля качества в реальном времени. Зонд погружается непосредственно в большие сосуды для мониторинга за типовыми процессами, такими как измельчение, агломерация, грануляция, просеивание и распылительная сушка.

- Малый вес и простота установки для быстрой интеграции в новую и существующую производственную установку.
- Широкий динамический диапазон для частиц размером 50–6000 мкм, движущихся со скоростью до 50 м/с.
- Воспроизводимость измерения при загрузках материалов с высоким содержанием твёрдых частиц даже при их беспорядочном перемещении – идеальный выбор для мониторинга псевдоожиженного слоя.
- Измерение и обратная связь в реальном времени посредством полнофункционального ПО с возможностью пользовательской настройки.
- Отсутствие необходимости в пробоотборе и калибровке.
- Широкий выбор дополнительного оборудования позволяет работать с абразивными, жирными, вязкими и липкими частицами.
- Большой выбор длин для разных геометрий сосудов вплоть до 4 м.
- Опциональное пыле- и влагозащищённое исполнение.

## Размер частиц (гранулометрический состав)

Диапазон измерения: 50–6000 мкм

## Условия эксплуатации

Температура: 10°C – 60°C

Влажность: 35 % - 80 % (без конденсации)

Степень защиты: IP 65

## Основные параметры

Источник света: 670 нм

Лазерная безопасность: Класс 1

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**сайт:** <http://malvern.nt-rt.ru> | **эл. почта:** [mnr@nt-rt.ru](mailto:mnr@nt-rt.ru)